



Certaline - Un transformateur électronique extrêmement compact pour lampes halogènes de 12 V

Transformateur Certaline

Philips Certaline est un transformateur halogène électronique pour lampes halogènes à basse tension. Il est disponible en versions de 60/105/150 W.

Avantages

- Convient à une utilisation indépendante grâce au solide dispositif de décharge de traction
- Conformité VDE, SELV, CE et CEM

Fonctions

- Dimensions extrêmement compactes pour le modèle de 60 W
- Trois niveaux de protection : surtension, surtempérature et court-circuit
- Longue durée de vie : 20,000 heures
- Possibilité de gradation avec des variateurs Trailing Edge approuvés par Philips
- Possibilité de raccorder deux lampes pour 105 W, et trois lampes pour 150 W

Transformateur Certaline


Application

- Utilisation à l'intérieur dans les zones résidentielles, y compris les salles de séjour et l'éclairage décoratif et d'accentuation
- Parmi les applications professionnelles figurent les commerces, les bureaux, les salles de conférence et les expositions

Versions



Schéma dimensionnel



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

