



Primaline – Rendkívül kompakt elektronikus átalakító 12V-os halogénlámpákhoz

Primaline halogén transzformátorok

A Philips Primaline alacsony feszültségű halogénlámpákkal használható nagyfrekvenciás elektronikus halogénátalakító. A legjobb teljesítményt nyújtja, és beépített védelemmel rendelkezik a túlfeszültség és rövidzárlat ellen az IEC és ENEC szabványoknak megfelelően. 70, 105 és 150 W-os változatban rendelhető, és kis mennyezeti halogénlámpákkal is használható.

Előnyök

- Alacsony energiaveszteség, ami magas energiatakarékosságot eredményez
- Állandó fénykibocsátás alacsony feszültség esetén, valamint teljes élettartam túlfeszültség esetén is
- ENEC, SELV, CE és EMC-irányelvnek

Szolgáltatások

- Nagyon kompakt és könnyű tervezés; kis mennyezeti halogénlámpákkal is használható
- Három védelmi szint: túlfeszültség, túlhevülés és rövidzárlat ellen
- Hosszú élettartam 50 000 óra
- Fényerő-szabályozási lehetőség a Philips által jóváhagyott felfutó és lefutó élre szabályozó fényerő-szabályozókkal
- A 70 és 105 W-os változathoz két lámpa, míg a 150 W-oshoz három lámpa kapcsolható

Primaline halogén transzformátorok


Alkalmazás

- Beltéri használatra, beleértve a nappalikat is, továbbá kiemelő jellegű és dekoratív világításra
- Professzionális alkalmazások, ideértve az üzleteket, irodákat, konferenciatermeket és kiállításokat

Versions



Méretezett rajza



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

