



Primaline — bardzo kompaktowe transformatory elektroniczne do lamp halogenowych 12 V

Transformatory Primaline

Primaline firmy Philips to wysokonapięciowy transformator elektroniczny do niskonapięciowych lamp halogenowych 12 V. Zapewnia doskonałą wydajność i zawiera wbudowane zabezpieczenia przeciwspięciowe oraz przeciwprzeciążeniowe zgodne z normami IEC i ENEC. Są dostępne w wersjach 70, 105 i 150; do stosowania w przypadku oświetlenia skierowanego w dół.

Korzyści

- Niska utrata mocy umożliwiającą większą oszczędność energii
- Stały strumień świetlny w przypadku zbyt niskiego napięcia i niezaburzone działanie podczas przepięć
- Zgodność z ENEC, SELV, CE i EMC

Cechy

- Bardzo kompaktowe i lekkie; do stosowania w rozwiązaniach zawierających lampy halogenowe skierowane w dół
- Trzy poziomy zabezpieczeń: przepięciowe, przeciwprzegrzaniowe i przeciwspięciowe
- Długi okres eksploatacji: 50 000 godzin
- Zmiana natężenia strumienia świetlnego przy użyciu zatwierdzonych przez firmę Philips protokołów przyciemniania Leading i Trailing Edge (TE)
- Można podłączyć dwie lampy 70 i 105 W i trzy lampy 150 W

Transformatory Primaline


Zastosowanie

- Do użytku w domu: w salonie, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące
- Do zastosowań profesjonalnych: w sklepach, biurach, salach konferencyjnych i pomieszczeniach wystawowych

Wersje



Rysunki techniczne



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

