



Primaline — очень компактный электронный трансформатор для галогеновых ламп 12 В

Primaline Halogen Transformers

Philips Primaline — это высокочастотный электронный трансформатор для низковольтных галогеновых ламп. Он обеспечивает максимальную производительность и оснащен встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания, соответствующей стандартам IEC и ENEC. Доступны модели с мощностью 70, 105 и 150 Вт, которые подходят для небольших галогеновых потолочных светильников.

Преимущества

- Низкие потери мощности — повышенное энергосбережение
- Постоянная светоотдача в случае понижения напряжения и полный срок службы в случае повышения напряжения
- Совместимость с ENEC, SELV, CE и EMC

Primaline Halogen Transformers

Характеристики

- Очень компактная и легкая конструкция; подходит для небольших галогеновых потолочных светильников
- Три уровня защиты: от повышения напряжения в сети, перегрева и короткого замыкания
- Длительный срок службы: 50 000 часов
- Уменьшение яркости света возможно с помощью одобренных компанией Philips диммеров переднего и заднего фронта
- Возможно подключение двух ламп для моделей с мощностью 70 и 105 Вт и трех ламп — для модели с мощностью 150 Вт


Применение

- Использование в жилых помещениях, в том числе в гостиных, а также декоративное и акцентное освещение
- Профессиональные приложения: магазины, офисы, конференц-залы и выставки

Versions



Чертеж размеров



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

Primaline Halogen Transformers

