



Spot de luz blanca nítida; alternativa moderna para las lámparas reflectoras convencionales

HalogenA PAR30S

El reflector halógeno de tensión de red que resulta fácil de instalar, en lugar de las lámparas reflectoras convencionales, destaca tus objetos con una luz focalizada de calidad superior. Además, proporciona una luz halógena nítida durante una vida útil prolongada.

Beneficios

- Luz halógena brillante y resplandeciente para destacar tus objetos
- Totalmente regulable, de un 0 a un 100 %, para cumplir con los distintos requerimientos de brillo
- Costos bajos de reemplazo debido a la larga duración

Características

- Calidad de luz superior con una excelente reproducción de color (Ra=100)
- Lámpara de tensión de red, no requiere transformador
- Posición de funcionamiento universal
- Inicio instantáneo

Aplicaciones


- Iluminación de acentuación focalizada para generar el ambiente correcto en hogares, restaurantes y negocios

HalogenA PAR30S


Versions




Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
PAR30S HAL 75W E27 220-230V 30D 1CT/15	96 mm	99 mm



Accent Diagrams



HalogenA PAR30S

Beam Diagrams

