



A nítida luz branca – moderna alternativa para lâmpadas refletores convencionais

Halógena PAR30S

Essa lâmpada halógena refletora é fácil de instalar em comparação às lâmpadas refletores convencionais com iluminação superior. Oferece iluminação nítida por um longo tempo.

Benefícios

- Luz clara e brilhante como uma lâmpada halógena para dar destaque aos objetivos
- Dimerizável com diferentes intensidades de luz
- Baixo custo de reposição diante da longa vida útil.

Características

- Luz com qualidade superior com excelente renderização de cores (Ra=100)
- Tensão de rede, não necessita de transformador
- Posição universal
- Liga instantaneamente

Aplicação



- Iluminação de destaque para criar o clima certo em hotéis, restaurantes e lojas.

Halógena PAR30S


Versions



Desenho dimensional




Accent Diagrams



Product	D (max)	C (max)
PAR30S HAL 75W E27 220-230V 30D 1CT/15	96 mm	99 mm

Halógena PAR30S

Beam Diagrams



LDBE_HPAR30S_75W_30D-Beam diagram

