



Brillante Spotlight-Lösungen

Aluline 111

Aluline 111 ist die ideale Lösung für moderne Leuchten, die Ihre Objekte mit hellem, funkeln dem Halogenlicht in den Mittelpunkt rücken. Die Aluminiumbeschichtung verhindert Wärme im Hintergrundlicht.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkeln des Halogenlicht, um Ihre Objekte ins rechte Licht zu rücken.
- Geringe Wartungskosten

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{a} = 100$)
- Niederdrucktechnologie mit UV-Schutzglasfilter
- Aluminiumbeschichtung
- 3.000 h Lebensdauer
- Sofortstart

Anwendung

- Für Spot-Akzentbeleuchtung zur Schaffung des richtigen Ambientes in Hotels, Restaurants und Geschäften
- Für den Einsatz in Leuchten ohne Glasabdeckung

Aluline 111

Versions




G53, R111


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

