



# Dicroica de luz blanca nítida desde un reflector de aluminio con aspecto moderno

## Aluline 111

Quemador halógeno de baja tensión en un reflector de aluminio decorativo equipado con tapa antirreflejos. Solución ideal para las luminarias modernas de alto nivel, que permite destacar tus objetos. El revestimiento de aluminio evita el calor en la luz de fondo.

### Beneficios

- Luz halógena brillante y resplandeciente para destacar tus objetos
- Totalmente regulable, de un 0 a un 100 %, para cumplir con los distintos requerimientos de brillo
- Costos bajos de reemplazo debido a la larga duración

### Características

- Calidad de luz superior con una excelente reproducción de color (Ra=100)
- La tecnología de baja presión con vidrio con bloqueo UV permite el uso en luminarias sin vidrio frontal
- Revestimiento de aluminio
- Vida útil: 3000 horas
- Inicio instantáneo

### Aplicaciones


- Iluminación de acentuación focalizada para generar el ambiente correcto en hogares, restaurantes y negocios

# Aluline 111


## Versions




## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
ALU PRO 50W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




## Accent Diagrams



# Aluline 111

## Beam Diagrams



LDBE\_HALUACN\_50W\_24D-Beam diagram

