



Säkenöivä valkoinen kohdevalo modernista alumiiniheijastinlampusta

Aluline 111

Pienjännitteinen poltin koristeellisessa alumiiniheijastimessa, jossa on häikäisemätön kanta. Ihanteellinen pieniin, edistyksellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Alumiinipinnoite estää lämpösäteilyn lampun taakse.

Hyödyt

- Kirkas ja säkenöivä halogeenivalo korostaa esineitä hienosti
- Täysin himmennettävä välillä 0–100 %, täyttää erilaiset kirkkausvaatimukset
- Alhaiset vaihtokustannukset pitkän käyttöiän ansiosta

Ominaisuudet

- Ylivoimaisen laadukas valo ja erinomainen värintoisto ($R_a = 100$)
- Matalapaineisen tekniikan ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole etulasia
- Alumiinipinnoite
- Käyttöikä: 3000 tuntia
- Välitön syttyminen

Käyttökohteet

- Korostusvalaistus tunnelman luontiin esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja myymälöissä

Aluline 111

Versions




G53, R111


Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

