



Ragyogó fehér szpotfény modern kinézetű alumínium reflektorból

Aluline 111

Alacsonyfeszültségű halogénégő dekoratív alumínium reflektortestben, káprázáskorlátozó sapkával. Ideális megoldás a csúcskategóriás modern lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat meggátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a tárgyak kiemeléséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsony cserekölségek a hosszú élettartamnak köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Az alacsony nyomású technológia és az UV-szűrős üveg lehetővé teszi az előtétüveg nélküli világítótestben történő használatot
- Alumínium bevonat
- Élettartam: 3000 óra
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás

- Szpot jellegű kiemelő világítás a szállodák, éttermek és üzletek hangulatának megteremtéséhez

Aluline 111

Versions




G53, R111


Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Aluline 111

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

