



Plama wyraźnego białego światła z nowocześnie wyglądającego aluminiowego reflektora

Aluline 111

Niskonapięciowy halogenowy jarznik w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku z nasadką antyodblśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Korzyści

- Jasne, soczyste halogenowe światło umożliwiające wyeksponowanie obiektów
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niskie koszty wymiany dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Technologia niskiego stopnia sprężania ze szkłem blokującym promieniowanie ultrafioletowe umożliwia stosowanie lamp w oprawach bez przedniej szyby
- Powłoka z aluminium
- Trwałość: 3000 godzin
- Natychmiastowy zapłon

Aluline 111

Zastosowanie

- Punktowe oświetlenie akcentujące, które podkreśla odpowiedni nastrój w hotelach, restauracjach i sklepach

Wersje




G53, R111

Rysunki techniczne


⌒

Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Aluline 111

Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Rozsył



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

