



Luz focal branca e intensa emitida por um refletor de alumínio com visual moderno.

Aluline 111

Burner de halógeno de baixa tensão em um refletor decorativo de alumínio com proteção antifusamento. Solução ideal para as refinadas luminárias modernas que coloca seus objetos no foco das atenções. O revestimento de alumínio evita o aquecimento da parte traseira da lâmpada.

Benefícios

- Luz halógena clara e brilhante para colocar seus objetos no foco das atenções.
- Totalmente dimerizável, de 0 a 100%, para atender a diferentes requisitos de claridade.
- Baixo custo de substituição devido à longa vida útil.

Características

- Qualidade de superior com excelente reprodução de cor (Ra=100).
- A tecnologia de baixa pressão somada ao vidro com proteção UV permite o uso em luminárias sem vidro frontal.
- Revestimento de alumínio.
- Vida útil: 3000 horas
- Partida instantânea.

Aplicação


- Iluminação de destaque para criar o clima certo em hotéis, restaurantes e lojas.

Aluline 111

Versions




Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
ALU PRO 50W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams

