



Foco de luz branca viva proporcionado pelo reflector de alumínio de estilo moderno

Aluline 111mm

Bico de halogéneo de baixa tensão em reflector decorativo em alumínio equipado com tampa anti-encandeamento. Solução ideal para luminárias modernas topo de gama para realce de objectos. O revestimento em alumínio evita o calor na luz de fundo.

Benefícios

- Luz de halogéneo brilhante e cintilante para realçar os seus objectos
- Totalmente regulável, de 0 a 100%, para responder a diferentes requisitos de brilho
- Custos de substituição baixos devido à longa duração

Características

- Luz de qualidade superior com uma excelente composição de cores (Ra=100)
- A tecnologia de baixa pressão com vidro com filtro UV permite a utilização em luminárias sem vidro frontal
- Revestimento em alumínio
- Vida útil: 3000 horas
- Arranque imediato

Aluline 111mm

Aplicação

- Iluminação focal de realce para criação do ambiente certo em hotéis, restaurantes e lojas

Versions




G53, R111

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Aluline 111mm

Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

