



Spotlight med klart vitt ljus från en aluminiumreflektor med modernt utseende

Aluline 111

Lågvoltshalogenlampa i dekorativ aluminiumreflektor med bländskydd. Perfekt lösning för exklusiva moderna armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Aluminiumbeläggning förhindrar värme i bakgrundsbelysningen.

Fördelar

- Klar, gnistrande halogenluskälla som sätter föremålen i blickpunkten
- Helt reglerbar, från 0 till 100 %, för att möta kraven på ljusstyrka
- Låga byteskostnader tack vare lång livslängd

Funktioner

- Överlägsen ljusqualität med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Lågtrycksteknik med UV-blockerande glas möjliggör användning i armaturer utan frontglas
- Aluminiumbeläggning
- Livslängd: 3 000 timmar
- Tänder ögonblickligen

Användning

- Punktaccentbelysning som skapar rätt stämning i hotell, restauranger och butiker

Aluline 111

Versions




G53, R111


Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Aluline 111

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

