



# Modern görünümlü alüminyum reflektörden keskin beyaz ışıklı spot

## Aluline 111

Parlama önleyici kapağa sahip, dekoratif alüminyum reflektör içinde düşük voltajlı halojen yakıcı. Son teknolojiyi içeren modern armatürler için ideal çözüm; nesnelerinizi spot ışığıyla aydınlatır. Alüminyum kaplama arka ışığın ısınmasını önler.

### Faydaları

- Nesnelerinizi spot ışığıyla aydınlatacak parlak, canlı halojen ışık
- Farklı parlaklık gereksinimlerini karşılamak için %0 - 100 arasında tamamen karartılabilir
- Uzun kullanım ömrü sayesinde düşük yenileme maliyetleri

### Özellikler

- Mükemmel renksel geriverim indeksine sahip (Ra=100) üstün kaliteli ışık
- Morötesi ışınları engelleyen camla birlikte düşük basınç teknolojisi, ön cam bulunmayan armatürlerde kullanılmasını sağlar
- Alüminyum kaplama
- Kullanım ömrü: 3000 saat
- Anında yanma

### Uygulama


- Otellerde, restoranlarda ve mağazalarda doğru ambiyansı yaratmak için spot vurgulu aydınlatma

# Aluline 111


## Versions




## Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




## Accent Diagrams



# Aluline 111

## Beam Diagrams



LDBE\_HALUACN\_50W\_24D-Beam diagram

