



Điểm ánh sáng trắng sống động từ chóa đèn bằng nhôm hiện đại

Aluline 111

Đèn đốt halogen điện áp thấp trong chóa đèn nhôm trang trí, được trang bị cùng với đuôi đèn chống chói. Giải pháp lý tưởng cho đèn điện hiện đại cao cấp, giúp vật thể nổi bật dưới ánh đèn. Lớp phủ nhôm giúp ngăn nhiệt cho đèn nền.

Lợi ích

- Đèn halogen sáng lấp lánh giúp vật thể nổi bật dưới ánh đèn
- Có thể điều chỉnh độ sáng hoàn toàn từ 0 đến 100%, đáp ứng các yêu cầu khác nhau về độ sáng
- Chi phí thay thế thấp nhờ tuổi thọ cao

Tính năng

- Chất lượng ánh sáng vượt trội với chỉ số hoàn màu cực tốt ($Ra=100$)
- Công nghệ áp suất thấp với kính chắn tia UV cho phép sử dụng trong bộ đèn không có kính chắn trước
- Lớp phủ nhôm
- Tuổi thọ: 3000 giờ
- Khởi động tức thì

Ứng dụng

- Chiếu sáng tạo điểm nhấn giúp tạo ra không gian phù hợp trong khách sạn, nhà hàng và cửa hàng

Aluline 111

Phiên bản




G53, R111


Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Aluline 111

Sơ đồ chùm tia



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

