




Bodové jasné bílé světlo s moderně vypadajícím hliníkovým reflektorem

Aluline 37/56

Nízkonapěťová halogenová žárovka se speciálním hliníkovým reflektorem zabírajícím ohřátí prostoru za žárovkou; bajonetová patice pro bezpečné upevnění

Výhody

- Jasné, zářivé světlo vhodné pro bodové osvětlení objektů
- Plně stmívatelná od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nízká cena výměny díky dlouhé životnosti


Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání ($R_{a} \geq 100$)
- Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňující použití ve svítidlech bez čelního skla
- Dichroická vrstva
- Univerzální provozní poloha
- Okamžité zapnutí


Aplikace

- Bodové zvýrazňující osvětlení pro vytvoření správné atmosféry v hotelech, restauracích a obchodech

Versions




Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams



LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

