



Στενή δέσμη καθαρού φωτός αλογόνου από ανακλαστήρα χυτού αλουμινίου

Aluline 37/56

Ο καυστήρας αλογόνου χαμηλής τάσης στον εξειδικευμένο καθρέπτη αλουμινίου αποτρέπει τη μεταφορά θερμότητας με τον οπίσθιο φωτισμό. Κάλυκας μπαγιονέτ για ασφαλή στήριξη

Οφέλη

- Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για να εστιάσετε το φωτισμό στα αντικείμενά σας
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης λόγω των περισσότερων ωρών λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
- Η τεχνολογία χαμηλής πίεσης με γυαλί που εμποδίζει την ακτινοβολία UV επιτρέπει τη χρήση σε φωτιστικά χωρίς εμπρός κρύσταλλο
- Διχρωμική επίστρωση
- Λειτουργία ανεξάρτητα από τη θέση
- Άμεση έναυση

Εφαρμογή

- Φωτισμός δέσμης για ανάδειξη και δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα