



Säkenöivä valkoinen kohdevalo alumiiniheijastinlampusta

Aluline 37/56

Pienjännitteinen halogeenilamppu erityisessä alumiiniheijastimessa estää lämpösäteilyn lampun taakse. Bajonettikanta lujaan kiinnitykseen

Hyödyt

- Kirkas ja säkenöivä halogeenivalo korostaa esineitä hienosti
- Täysin himmennettävä välillä 0–100 %, täyttää erilaiset kirkkausvaatimukset
- Pitkä polttoikä alentaa vaihtokustannuksia

Ominaisuudet

- Ylivoimaisen laadukas valo ja erinomainen värintoisto ($R_a = 100$)
- Matalapaineisen tekniikan ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole etulasia
- Kylmäsädepinnoite
- Vapaa polttoasento
- Välitön syttyminen

Käyttökohteet


- Korostusvalaistus tunnelman luontiin esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja myymälöissä

Aluline 37/56


Versions




Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

VRA	2 v 25	1/1	12	h	E	d(m)
-----	--------	-----	----	---	---	------

LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

