



Lumière de spot halogène étincelante provenant du réflecteur en aluminium moulé

Aluline 37/56

Le brûleur halogène basse tension dans le réflecteur en aluminium spécial empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage. Un culot à baïonnette garantit une fixation sûre.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures d'éclairage plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Couche de protection dichroïque
- Position de fonctionnement universelle
- Allumage instantané

Application


- Éclairage d'accentuation par spots permettant d'instaurer l'ambiance souhaitée dans les hôtels, restaurants et commerces

Aluline 37/56


Versions




Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

VRA	2 x 25	1/4	13	h	E	d(m)
-----	--------	-----	----	---	---	------

LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

