



Ragyogó halogén szpotfény alumíniumházas reflektorból

Aluline 37/56

Alacsonyfeszültségű halogénégő különleges alumínium reflektortestben, amely kizárja a hőszugárzást a háttérvilágításból, bajonettzáras sapka a biztonságos rögzítéshez

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a tárgyak kiemeléséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csere költségek a hosszabb üzemidőnek köszönhetően


Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Az alacsony nyomású technológia és az UV-szűrős üveg lehetővé teszi az előtétüveg nélküli világítótestben történő használatot
- Dikroikus bevonat
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás


Alkalmazás

- Szpot jellegű kiemelő világítás a szállodák, éttermek és üzletek hangulatának megteremtéséhez

Versions




Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams



LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

