



Vivida luce spot alogena emanata da un riflettore in alluminio pressofuso

Aluline 37/56

Bruciatore a alogeno a bassa tensione in un riflettore in alluminio speciale che previene il surriscaldamento eccessivo; attacco a baionetta per un fissaggio sicuro

Vantaggi

- Brillante luce alogena per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costo di sostituzione inferiore grazie al numero maggiore di ore di funzionamento

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Tecnologia a bassa pressione con vetro con filtro UV che consente l'utilizzo negli apparecchi per illuminazione senza vetro frontale
- Rivestimento dicroico
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

Applicazione


- Illuminazione spot d'accento per creare la giusta atmosfera in hotel, ristoranti e negozi

Aluline 37/56


Versions




Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

VRA 2 x 25 1/4 13 h E d(m)

LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

