



Spot med klart halogenlys fra aluminiumsreflektor

Aluline 37/56

Energisparende halogenbrenner med spesiallaget aluminiumsreflektor som forhindrer varme i bakgrunnslyset; bajonettfestet gir trygt feste

Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som setter fokus på gjenstandene
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse (Ra=100)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Dikroisk belegg
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart



Søknad

- Spot til effektbelysning for å skape rett stemning i hoteller, restauranter og butikker


Versions



Målskisse



Accent Diagrams



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm

Beam Diagrams

VR	2	25	1/1	12	h	E	d(m)
----	---	----	-----	----	---	---	------

LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

