



Spotlights für ein angenehmes Ambiente

Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die Ihre Objekte mit hellem, funkelndem Halogenlicht ins rechte Licht rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um Ihre Objekte ins rechte Licht zu rücken.
- Geringe Austauschkosten

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{SUB>a</SUB>} = 100$)
- Niederdrucktechnologie mit UV-Schutzglasfilter
- Dichroitische Beschichtung
- Universelle Brennstellung
- Sofortstart

Anwendung


- Für Spot-Akzentbeleuchtung zur Schaffung des richtigen Ambientes in Hotels, Restaurants und Geschäften
- Für den Einsatz in Leuchten ohne Glasabdeckung

Brilliantline Dichroic


Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm



Accent Diagrams

