



Fényes, fehér szpotfény

Brilliantline Dichroic

Kitűnő minőségű alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a tárgyak kiemeléséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csere költségek a hosszabb üzemidőnek köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Az alacsony nyomású technológia és az UV-szűrős üveg lehetővé teszi az előtétüveg nélküli világítótestben történő használatot
- Dikroikus bevonat
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás


- Szpot jellegű kiemelő világítás a szállodák, éttermek és üzletek hangulatának megteremtéséhez

Brilliantline Dichroic


Versions




Méretezett rajza



Product
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F



Accent Diagrams



Beam Diagrams

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	80	100	h	E_c	$d(m)$
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-----	-------	--------

LDBE_HDICHRO_50W_60D-Beam diagram

