



Foco de luz branca e intensa.

Dicróica Brilliantline

Burner de halogêneo de baixa tensão e qualidade superior em refletor de vidro. Solução ideal para as modernas luminárias compactas que coloca seus objetos no foco das atenções. O revestimento dicroico evita a transmissão de calor para o objeto.

Benefícios

- Luz halógena clara e brilhante para colocar seus objetos no foco das atenções.
- Totalmente dimerizável, de 0 a 100%, para atender a diferentes requisitos de claridade.
- Baixo custo de substituição devido ao grande número de horas de uso.

Características

- Qualidade de superior com excelente reprodução de cor (Ra=100).
- A tecnologia de baixa pressão somada ao vidro com proteção UV permite o uso em luminárias sem vidro frontal.
- Revestimento dicroico.
- Posição de uso universal.
- Partida instantânea.

Aplicação


- Iluminação de destaque para criar o clima certo em hotéis, restaurantes e lojas.

Dicrónica Brilliantline


Versions




Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

