



Foco de luz branca brilhante

Brilliantline Dichroic

Bico de halogéneo de baixa tensão de qualidade superior em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.

Benefícios

- Luz de halogéneo brilhante e cintilante para realçar os seus objectos
- Totalmente regulável, de 0 a 100%, para responder a diferentes requisitos de brilho
- Custos de substituição mais baixos devido ao maior número de horas de acendimento

Características

- Luz de qualidade superior com uma excelente composição de cores (Ra=100)
- A tecnologia de baixa pressão com vidro com filtro UV permite a utilização em luminárias sem vidro frontal
- Revestimento dicróico
- Posição de acendimento universal
- Arranque imediato

Aplicação


- Iluminação focal de realce para criação do ambiente certo em hotéis, restaurantes e lojas

Brilliantline Dichroic

Versions




Desenho dimensional




Product

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F



Accent Diagrams



Brilliantline Dichroic

Beam Diagrams

1/2 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 h E d(m)

LDBE_HDICHRO_50W_60D-Beam diagram

