



Spot de lumière blanche éclatante

Brilliantline Aluminium

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans un réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits en raison des heures d'éclairage plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Position de fonctionnement universelle
- Durée de vie : 4000 heures
- Allumage instantané

Application


- Éclairage d'accentuation avec des spots permettant de créer l'ambiance souhaitée dans les hôtels, restaurants ou commerces

Brilliantline Aluminium

Versions




Schéma dimensionnel



Product
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F




Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

