



Fényes fehér szpotfény

Brilliantline Alu

Kitűnő minőségű alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat meggátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a tárgyak kiemeléséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csere költségek a hosszabb üzemidőnek köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Az alacsony nyomású technológia és az UV-szűrős üveg lehetővé teszi az előtétüveg nélküli világítótestben történő használatot
- Univerzális világítási helyzet
- Élettartam: 4000 óra
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás


- Szpot jellegű kiemelő világítás a szállodák, éttermek és üzletek hangulatának megteremtéséhez

Brilliantline Alu

Versions



Méretezett rajza




Product

Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F




Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

