



Spot med klart, hvitt lys

Brilliantline Alu

Halogenbrenner med lav spenning og høy kvalitet i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Aluminiumsoverflaten forhindrer varme i bakgrunnslyset.

Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som setter fokus på gjenstandene
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse (Ra=100)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Universell brennstilling
- Levetid: 4000 timer
- Tennes umiddelbart

Søknad


- Spot til effektbelysning for å skape rett stemning i hoteller, restauranter og butikker

Brilliantline Alu

Versions



Målskisse




Product

Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F




Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

