



# Capsula alogena con rivestimento IRR. Formato compatto, vivida luce bianca

## MASTERCapsule

Capsula alogena a bassa tensione con efficienza energetica particolarmente elevata e lunga durata grazie al rivestimento IRR. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e riempimento a bassa pressione consentono l'utilizzo senza vetro di copertura.

### Vantaggi

- Brillante luce alogena per creare l'atmosfera giusta
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costo di sostituzione più basso grazie alla durata extra lunga

### Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Tecnologia a bassa pressione con vetro con filtro UV che consente l'utilizzo negli apparecchi per illuminazione senza vetro frontale
- Esclusivo bruciatore a terminazione singola EcoBoost brevettato Philips: 40% di efficienza in più rispetto ai prodotti standard
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

### Applicazione


- Illuminazione generale in negozi, ristoranti, hotel, gallerie, esposizioni e musei. Ideale per l'uso in apparecchi decorativi di piccole dimensioni

# MASTERCapsule

## Versions



## Disegno tecnico



Product	D	L	C
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm
LV Capsule 30W GY6.35 12V IR 1BS/12	12 mm	30 mm	44 mm

CAP MS 18161 30W GY6.35 12V IR

