



# Halogenlyskilde med infrarødt-reflekterende belegg. Kompakt størrelse; klart, hvitt lys

## MASTERCapsule

Halogenlyskilde med lav spenning, svært høy energieffektivitet og lang levetid takket være det infrarødt-reflekterende belegget. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass.

### Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Laveste vedlikeholdskostnader på grunn av ekstra lang levetid

### Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse (Ra=100)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Unik, Philips-patentert EcoBoost-brenner med én sokkel: 40 % mer effektiv enn standardprodukter
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart

### Søknad


- Generell belysning i butikker, restauranter, hoteller, gallerier, utstillinger og museer. Ideell til bruk i små, dekorative armaturer

# MASTERCapsule

## Versions



## Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

