



Halogenljuskälla med infraröd beläggning. Kompakt form, klart vitt ljus

MASTERCapsule

Lågvoltshalogenlampa med mycket hög energieffektivitet och lång livslängd tack vare infraröd beläggning. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas.

Fördelar

- Klart, gnistrande halogenljus som skapar rätt atmosfär
- Helt reglerbar, från 0 till 100 %, för att möta kraven på ljusstyrka
- Lägsta byteskostnaderna tack vare extra lång livslängd

Funktioner

- Överlägsen ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning ($R_a=100$)
- Lågtrycksteknik med UV-blockerande glas möjliggör användning i armaturer utan frontglas
- Philips unika patenterade ensidiga EcoBoost-brännare: 40 % högre effektivitet än standardprodukter
- Universalbrinnläge
- Tänder ögonblickligen

Användning


- Allmänbelysning i butiker, restauranger, hotell, gallerier, utställningar och museum. Perfekt för små och dekorativa armaturer

MASTERCapsule

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

