



Kompakt design og klart, hvidt lys

Capsuleline

Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglass unødvendigt. Den kompakte Capsuleline giver et klart, hvidt lys i en lang levetid.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lave udskiftningsomkostninger takket være lang levetid

Funktioner

- Exceptionel lyskvalitet med fremragende farvegengivelse ($R_a = 100$)
- Lampe, som tilsluttes netspændingen – transformer ikke nødvendig
- Kompakt design, nemt at montere i armaturet
- Universel brænderplacering
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder


- Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer. Ideel til små, dekorative armaturer

Capsuleline

Versions



Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

