



Brillantes weißes Licht in kompakter Form

Capsuleline

Capsuline ist ein Niedervolt-Halogenbrenner, dessen UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung den Einsatz ohne Glasabdeckung ermöglicht. Die kompakte Lampe gibt funkelndes weißes Licht ab und hat eine lange Lebensdauer.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht zur Schaffung der richtigen Atmosphäre
- Geringe Wartungskosten

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{a} > 90$)
- Netzspannungslampe, keine Transformator erforderlich
- Kompakte Bauform und einfacher Einbau in die Leuchte
- Universelle Brennstellung
- Sofortstart

Anwendung


- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen
- Für den Einsatz in kleinen dekorativen Leuchten

Capsuleline

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

