



# Pieni koko, säkenöivä valkoinen valo

## Capsuleline

Pienjännitteinen halogeenikapseli. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin. Matalan täyttöpaineen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasiasia. Pienikokoinen Capsuleline antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

### Hyödyt

- Kirkas ja säkenöivä halogeenivalo luo oikean tunnelman
- Täysin himmennettävä välillä 0–100 %, täyttää erilaiset kirkkausvaatimukset
- Alhaiset vaihtokustannukset pitkän käyttöiän ansiosta

### Ominaisuudet

- Ylivoimaisen laadukas valo ja erinomainen värintoisto ( $R_a = 100$ )
- Verkköjännitteellä toimiva lamppu, muuntajaa ei tarvita
- Pieni koko, helppo sovittaa valaisimeen
- Vapaa polttoasento
- Välitön syttyminen


### Käyttökohteet

- Yleisvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa, gallerioissa, näyttelyissä ja museoissa. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin

Versions



Mittapiirros



| Product                                        | D (max) | L     | C (max) |
|------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 12 mm   | 30 mm | 44 mm   |

