



Formato compatto, vivida luce bianca

Capsuleline

Capsula alogena a bassa tensione. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e riempimento a bassa pressione consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Capsuleline offre vivida luce bianca per una lunga durata.

Vantaggi

- Brillante luce alogena per creare l'atmosfera giusta
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costi di sostituzione ridotti grazie alla lunga durata

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Lampada alimentata direttamente dalla tensione di rete, trasformatore non necessario
- Formato compatto, semplice da integrare nell'apparecchio
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

Applicazione


- Illuminazione generale in negozi, ristoranti, hotel, gallerie, esposizioni e musei. Ideale per l'uso in apparecchi decorativi di piccole dimensioni

Capsuleline

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

