



# Kompakt størrelse; klart, hvitt lys

## Capsuleline

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass. Den kompakte Capsuleline-lyskilden gir klart, hvitt lys gjennom en lang levetid.

### Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lave vedlikeholdskostnader på grunn av lang levetid

### Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse (Ra=100)
- Bruker nettspenning, trenger ikke transformator
- Kompakt størrelse, får enkelt plass i armaturen
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart

### Søknad


- Generell belysning i butikker, restauranter, hoteller, gallerier, utstillinger og museer. Ideell til bruk i små, dekorative armaturer

# Capsuleline

## Versions



## Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

