



Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło.

Capsuleline

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Capsuleline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Korzyści

- Jasne, soczyste halogenowe światło pozwalające uzyskać odpowiednią atmosferę
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niskie koszty wymiany dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Lampa zasilana napięciem sieciowym — transformator nie jest potrzebny
- Niewielkie rozmiary, łatwo umieścić w oprawie
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon




Wniosek

- Oświetlenie ogólne w sklepach, restauracjach, hotelach, galeriach, na wystawach i w muzeach. Idealna do małych dekoracyjnych opraw.

Versions



Rysunki techniczne





Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	9 mm	22 mm	33 mm

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie (Nom) 12 V
Czas uruchomienia (Nom) 0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) instant full light

Informacje podstawowe

Pozycja robocza UNIVERSAL

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min) 80 %

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
40970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	11 kWh
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	21 kWh
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	5 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
40970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	0,83 A	10.0 W
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	1,66 A	20.0 W

Informacje podstawowe (1/2)

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Trwałość nominalna (Nom)	Kod Philips	Nominalny okres eksploatacji (godz.)
40970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	G4	4000 h	13284	4000 h
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	GY6.35	4000 h	13104	4000 h

Informacje podstawowe (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cykl załączania
40970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	16000X
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	16000X

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Order Code	Full Product Name	Temperatura żarówki (Max)
40970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	900 °C
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	900 °C

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
40970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	2850 K	14 lm/W	140 lm	140 lm
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V	3000 K	15 lm/W	300 lm	300 lm

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
40970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	T9
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	T11

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	-	5.0 W

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Trwałość nominalna (Nom)	Kod Philips	Nominalny okres eksploatacji (godz.)
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	G4	2000 h	18048	2000 h

Order Code	Full Product Name	Cykl załączania
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	8000X

Order Code	Full Product Name	Temperatura żarówki (Max)
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	220 °C

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
	CL 4000H 1CT/10X10F				
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	2700 K	-	40 lm	40 lm

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	T9

