



Formă compactă, lumină albă proaspătă

Capsuline

Capsulă cu halogen de joasă tensiune Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici. Geamul pentru blocarea razelor UV și încărcătura de joasă presiune permit folosirea fără geam de protecție. Capsula Capsuline compactă oferă lumină albă proaspătă pentru toată durata de viață îndelungată.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru crearea atmosferei potrivite
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Costuri de înlocuire mici datorită duratei de viață mari


Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Lampă la tensiunea rețelei, nu necesită transformator
- Dimensiuni compacte; ușor de introdus în corpul de iluminat
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee


Cerere

- Iluminat general în magazine, restaurante, hoteluri, galerii, expoziții și muzee. Ideală pentru utilizare în corpuri de iluminat decorative mici


Versions




Cote



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm




Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

Cote



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Operating and Electrical

Tensiune (nom.) 12 V
 Timp de pornire (nom.) 0,0 s
 Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.) instant full light

General Information

Poziție de funcționare UNIVERSAL

Light Technical

Indice de redare a culorii (nom.) 100
 Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (min.) 80 %

Mechanical and Housing

Finisaj bec Clar (CL)

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	21 kWh
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	5 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	1,66 A	20.0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	-	5.0 W

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Durată de viață nominală (nom.)	Cod Philips	Durată de viață nominală (ore)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL	GY6.35	4000 h	13104	4000 h

Capsuline

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Durată de viață nominală (nom.)	Cod Philips	Durată de viață nominală (ore)
	4000H 1CT/10X10F				
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	G4	2000 h	18048	2000 h

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	16000X

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	8000X

Luminaire Design Requirements

Order Code	Full Product Name	Temperatură bec (max.)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	900 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatură bec (max.)
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	220 °C

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL	3000 K	15 lm/W	300 lm	300 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
	4000H 1CT/10X10F				
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	2700 K	-	40 lm	40 lm

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Formă bec
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	T11

Order Code	Full Product Name	Formă bec
65410650	CAPS 5W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	T9

