



Kompakt form, klart vitt ljus

Capsuleline

Lågvolts halogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta Capsuleline ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

Fördelar

- Klart, gnistrande halogenljus som skapar rätt atmosfär
- Helt reglerbar, från 0 till 100 %, för att möta kraven på ljusstyrka
- Låga byteskostnader tack vare lång livslängd

Funktioner

- Överlägsen ljus kvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Nätspanningsansluten lampa, ingen transformator krävs
- Kompakt storlek, lätt att passa in i armaturen
- Universalbrinnläge
- Tänder ögonblickligen

Användning


- Allmänbelysning i butiker, restauranger, hotell, gallerier, utställningar och museum. Perfekt för små och dekorativa armaturer

Capsuleline

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

