



HDK472 / 473 / 474 – Ultra conveniente. Luminária industrial modular

HDK472/473/474

A linha modular de luminárias high bay industrial HDK é ideal para ser utilizada em grandes áreas internas e foi projetada para funcionar com lâmpadas a vapor de sódio, metálico ou mercúrio, de 250 ou 400W. Produzida com materiais de alta qualidade, oferece duas opções de refletor: aberto (GDK 472) ou fechado (GDK 473), podendo ainda ser acompanhada com vidro frontal (GDK 472 PG ou GDK 473 PG) de acordo com o refletor. O modelo HDK 472/473 possui sistema de suspensão para tubo (ZDK 472 SPR), ou perfilado/trilho (ZDK 473 EH). O modelo HDK 474 é uma soqueteira de alumínio fundido, para utilização sem alojamento do reator.

Benefícios

- Luminária modular para diversos tipos de indústrias
- Disponível em duas aberturas de fecho: Aberto (WB) e fechado (NB)
- Caixa com equipamento com perfeita dissipação de calor
- Soquete da lâmpada fora do eixo do equipamento para evitar faíscas

Características

- Refletor em alumínio de alto grau de pureza polido e anodizado
- Opção de Vidro de proteção temperado de 5mm
- Grampos e fechamento em aço inoxidável
- Opção de Equipamento de emergência (R-EL)

HDK472/473/474

Aplicação

- Áreas industriais em geral
- Quadras esportivas cobertas
- Depósitos
- Almojarifados
- Galpões
- Oficinas
- Garagens

Especificações

Tipo	HDK472 HDK474 GDK472 GDK473
Fonte de Luz	1 x 250 W / 1 x 400 W / HPI-P – SON
Tensão de rede	Eletromagnético 220 V / 60-50 Hz
Ótica	Vidro temperado 5mm
Materiais e acabamento	Alojamento: em chapa de aço com tratamento Acabamentos: especial anticorrosivo, com acabamento na cor preta (HDK472). Refletor em alumínio de alto grau de pureza polido e anodizado Aro do vidro: em alumínio fundido vedado com feltro Grampos e fechamento em aço inoxidável Porta-lâmpada E40 de porcelana reforçada, rosca em liga de latão niquelado com contato central telescópico de cobre niquelado Mola estabilizadora da lâmpada antivibratória em aço inoxidável

Instalação	Suspensa através de tubo rosqueado com Ø 19 mm (3/4") com acessório (ZDK472), ou diretamente fixada ao forro ou perfilado com acessório (ZDK473)
-------------------	--

Versions



Operating and Electrical

Tensão de entrada	220 V
--------------------------	-------

General Information

Potência da lâmpada	250 W
----------------------------	-------

General Information

HDK472/473/474

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Código da família das lâmpadas	Descrição do sistema de lâmpadas
919506070349	HDK472 SON250W SGR 220V-60Hz	SON gear	SON	-

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Código da família das lâmpadas	Descrição do sistema de lâmpadas
919506070459	HDK472 HPI-P250W- BU HGR 220V-60Hz	HPL/HPI gear	HPI-P	Base para cima (BU)

