



La nouvelle ampoule classique

Halogen Classic Forme Flamme Torsadée

L'ampoule flamme halogène classique torsadée Philips présente la ligne décorative à laquelle vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Avantages

- Aspect général identique à celui d'une lampe standard, avec une lumière halogène vive et étincelante
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Durée de vie deux fois plus longue par rapport à une ampoule standard
- Éclairage immédiat lors de l'allumage

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start

Application


- Applications d'éclairage général et d'accentuation dans les maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Remplacement pour les ampoules traditionnelles dans les luminaires classiques

Halogen Classic Forme Flamme Torsadée

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	36 mm	99.2 mm
Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	36 mm	99.2 mm
Halogen Classic 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	36 mm	99.2 mm

Halogen Classic Forme Flamme Torsadée

Normes et recommandations	
Classe énergétique	D
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension (nom.)	230 V
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light
Caractéristiques générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Position de fonctionnement	UNIVERSAL
Durée de vie nominale (heures)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X
Photométries et Colorimétries	
Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Forme de l'ampoule	BW35

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
82066901	Halogen Classic 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	18 kWh
82070602	Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	28 kWh
82076801	Halogen Classic 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	42 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
82066901	Halogen Classic 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	0.08 A	23 W	18.0 W
82070602	Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	0.12 A	35 W	28.0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
82076801	Halogen Classic 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	0.18 A	55 W	42.0 W

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
82066901	Halogen Classic 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	11.1 lm/W	204 lm	204 lm
82070602	Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	12.4 lm/W	370 lm	370 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
82076801	Halogen Classic 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	15.0 lm/W	630 lm	630 lm

Halogen Classic Forme Flamme Torsadée

