



La nuova lampadina classica

Halogen Classic Twisted Candle B35

Le lampadine Philips Halogen Classic Twisted Candle sono contraddistinte dall'abituale forma decorativa a torciglione. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Vantaggi

- Aspetto identico a quello delle lampade standard, con luce alogena intensa e brillante
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Durata doppia rispetto a una lampadina standard
- Luce immediata all'accensione

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Lampada alimentata direttamente dalla tensione di rete, trasformatore non necessario
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

Applicazione


- Applicazioni di illuminazione d'accento e generale in abitazioni, uffici, negozi, hotel e ristoranti. Sostituzione della lampadina tradizionale in apparecchi per illuminazione classici

Halogen Classic Twisted Candle B35

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	36 mm	99,2 mm

