



Nowy wizerunek klasycznej żarówki

Halogen Classic świeczka ozdobna

Żarówki Philips Halogen Classic Twisted Candle cechują się znajomym dekoracyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ścieмnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Korzyści

- Identyfikacyjny wygląd i wrażenie jak w tradycyjnych lampach, natomiast korzyść w postaci jasnego soczystego światła halogenowego
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Dwukrotnie większa żywotność niż zwykłych żarówek
- Maksymalne światło natychmiast po włączeniu

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Lampa zasilana napięciem sieciowym — transformator nie jest potrzebny
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon

Wniosek


- Oświetlenie akcentujące i ogólne w domach, biurach, sklepach, hotelach i restauracjach. Zamiennik tradycyjnych żarówek w klasycznych oprawach.

Halogen Classic świeczka ozdobna

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	36 mm	99,2 mm

