



# Die neue klassische Glühlampe

## Halogen Classic Globe G95

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Die neue klassische Glühlampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

### Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht
- Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen

### Merkmale

- Einsatz anstelle konventioneller Glühlampen in klassischen Leuchten
- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ( $R_{a} = 100$ )
- Netzspannungslampe, kein Transformator erforderlich
- Sofortstart

### Anwendung


- Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtungsanwendungen in Wohnräumen, Büros, Geschäften, Hotels und Restaurants

# Halogen Classic Globe G95

## Versions



## Abmessungsskizzen



| Product                                       | D (max) | C (max) |
|---|---------|---------|
| Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP | 96 mm   | 147 mm  |

