



La nuova lampadina classica

Halogen Classic G95

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questa nuova lampadina classica offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Vantaggi

- Aspetto identico a quello delle lampade standard con luce alogena intensa e brillante
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Durata doppia rispetto a una lampadina standard e luce immediata all'accensione

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Lampada alimentata direttamente dalla tensione di rete, trasformatore non necessario
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

Applicazione


- Applicazioni di illuminazione d'accento e generale in abitazioni, uffici, negozi, hotel e ristoranti.
- Sostituzione della lampadina tradizionale in apparecchi per illuminazione classici

Halogen Classic G95

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	96 mm	147 mm

