



Nowy wizerunek klasycznej żarówki

Halogen Classic G95

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ta nowa klasyczna bańka emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Korzyści

- Identyfikacyjny wygląd i wrażenie jak w tradycyjnych lampach, natomiast korzyść w postaci jasnego soczystego światła halogenowego
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie poziomu jasności mocy do konkretnych potrzeb
- Dwukrotnie większa żywotność niż zwykłych żarówek i maksymalne światło natychmiast po włączeniu

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Lampa zasilana napięciem sieciowym — transformator nie jest potrzebny
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon

Wniosek


- Oświetlenie akcentujące i ogólne w domach, biurach, sklepach, hotelach i restauracjach
- Zamiennik tradycyjnych żarówek w klasycznych oprawach

Halogen Classic G95

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	96 mm	147 mm

