



Noul bec clasic

Halogen Classic G95

Becurile Halogen Classic de la Philips sunt disponibile în formele clasice familiare. Noul bec clasic oferă lumină de înaltă calitate, permite reglarea intensității luminoase și se aprinde imediat.

Beneficii

- Aspect identic cu al lămpilor standard cu lumină cu halogen strălucitoare
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe pentru nivelul de luminozitate
- Durată de viață dublă în comparație cu becurile standard și lumină instantanee la pornire

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor ($R_a=100$)
- Lampă la tensiunea rețelei, nu necesită transformator
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere


- Aplicații de iluminat de accent și general în locuințe, birouri, magazine, hoteluri și restaurante
- Lampă înlocuitoare pentru becurile tradiționale utilizate în corpurile de iluminat clasice

Halogen Classic G95

Versions



Cote



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	96 mm	147 mm

