



En ny klassiker

Halogen Classic G95

Philips Halogen Classic-lamporna har en klassisk och välbekant form och ger dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Fördelar

- Samma stil och känsla som en standardlampa och klart, gnistrande halogenljus
- Dimbar från 0 till 100 % för ökad användarfrihet
- Dubbelt så lång livslängd som en standardlampa
- Lyser omedelbart efter att den tänts

Funktioner

- Hög ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Nätspänningslampa, ingen transformator krävs
- Tänds direkt

Användning


- Accent- och allmänbelysning i hem, kontor, butiker, hotell och restauranger
- Ersätter traditionella glödlampor i klassiska armaturer

Versions



Halogen Classic G95

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	96 mm	147 mm

